




L30 TAPA BOCAS termosellado



Producido por:
Procesos Prehormados SAS

procesosprehormados.com



Descripción

Tapabocas antifluído que cubre nariz, boca y menton con acabado termosellado en toda el área de filtración y con clip metálico para un mejor ajuste en la nariz. Su cuerpo cuenta con un acabado textil que ofrece una repelencia de larga duración a soluciones acuosas y fluidos, reduciendo el riesgo de acumular contaminación en la superficie de las fibras textiles y permitiendo una mayor comodidad y transpiración durante largas jornadas. Adicional a esto cuenta con una capa antibacterial de amplio espectro con nanotecnología (Nanopartículas de plata) que va termofijada a las telas, con una duración de hasta 30 lavadas sin perder sus propiedades, siguiendo las indicaciones de uso y lavado.

Usos

Este tapabocas es para uso personal, institucional e industrial.

Diseño

- Diseño elaborado con 3 capas.
- 2 capas (Interno y externo) de tela poliéster antifluído (con nanopartículas de plata)
- 1 capa intermedia de Filtro en poliuretano
- Doble banda elástica de sujeción con capacidad de elongación de 190%
- Medidas: Ancho 15 cm – Largo 12.5 cm - Alto 5 cm.
- Clip metálico para adaptabilidad a la nariz

Especificaciones generales

Antifluído	Si
Válvula de exhalación	No
Estilo	Respirador Termosellado
Durabilidad	Alta
End 150 del incontest	Cumple
Producido en Colombia	100% Colombiano
Lavable	Si
Plegable	No
Esterilizado	Si (Con Ozono)
Empaque individual	Si
Retención de partículas	SI

Producido por:
Procesos Prehormados SAS

procesosprehormados.com



Diseño

- Diseño elaborado con 3 capas.
- 2 capas (Interna y Externa) de tela poliéster antifuído (con nanopartículas de plata).
- 1 capa intermedia de Filtro en poliuretano.
- Doble banda elástica de sujeción con capacidad de elongación de 100 .
- Medidas Ancho 15 cm – Largo 12.5 cm - Alto 5 cm.
- Clip metálico para adaptabilidad a la nariz.
- Filtración de partículas.

Especificaciones de la tela



Repelencia al agua y fluidos los líquidos resbalan sin ser absorbidos.



Protección contra manchas y salpicaduras a base de agua o aceite.



Minimiza el riesgo de acumulación de agentes contaminantes.



Fácil cuidado, resistente a lavado y esterilización



Mantiene las características y la **transpirabilidad de las telas.**

Dermatológicamente seguro. No tóxico, sin fibra de vidrio, adaptable a la nariz, hipoalergénico, liviano, lavable y reutilizable.



Lavar a mano sin que la tela pierda sus propiedades iniciales.




Producto ecológico libre de químicos PFOA nocivos para el medio ambiente y la salud.



Producto antibacterial por el uso de **nanopartículas de plata.**

Para esterilizar aplique alcohol con un splash por ambas caras y frote con un paño, también puede lavar a mano con agua fría y jabón. No usar agua caliente, escurrido secar al sol. No usar lavadora.

Instrucciones de uso



Producido por:
Procesos Prehormados SAS

- E-mail: Info@procesosprehormados.com
- Dirección: Calle 57 sur No. 48 - 77
- Tel: (574)4485108 Sabaneta - Antioquia